





Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0002H03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC147

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità

senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

10...30 DC

Classe di isolamento

III

Capacità di corrente totale

[A]

3

Uscite

Modello elettrico

PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Grado di protezione

IP 68

Dati meccanici

Dimensioni

[mm]

17 x 10 x 26

Materiali

PUR

Materiale corpo

PUR

Materiale dado

ottone, nichelato

E11492



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0002H03

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm
Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu