


E12502



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH120ZDS0005H12



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	1,5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso	[g]	326	
Materiali		PUR	
Materiale corpo		PUR	
Materiale dado		zinco pressofuso	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 5 Mio.

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH120ZDS0005H12

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
GY/PK =	grigio / rosa
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo
RD/BU =	rosso / blu