


E12572



Cavo di collegamento per torrette di segnalazione con connettori a 8 poli

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Applicazione	cavo per il collegamento di una torretta di segnalazione DV13xx& DV15xx ad un master IO-Link
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	51
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo



Cavo di collegamento per torrette di segnalazione con connettori a 8 poli

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

