

E12238




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0025B08

Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati.

Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]	2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	1206
Dimensioni	[mm]	28 x 15 x 38
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12238



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH080MSS0025B08

Collegamento elettrico

Cavo: 25 m, PUR, nero; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 1...1,5 Nm



Collegamento

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Contrassegno

colori secondo DIN Colori dei fili conduttori :
47100

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo