




Modulo fusibile per una corrente di alimentazione
senza interruzioni

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione nominale DC	[V]	24
Tensione di ingresso DC	[V]	18...30
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		no
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	4
Indicazioni per la max. corrente di uscita	[A]	4 x 4
Corrente di ingresso (tensione nominale 24 V DC)	[A]	16
Tensione di ingresso necessaria per attivare le uscite	[V]	21,4
Corrente di riposo	[mA]	43
Perdita di potenza (tensione nominale 24 V DC)	[W]	1,8
Perdita di potenza con funzionamento a vuoto	[W]	1
Protezione da corrente di ritorno	[V]	30
Uscite		
Attivazione del circuito di protezione ingresso	[V]	21,4
Corrente di uscita totale	[A]	16



Modulo fusibile per una corrente di alimentazione senza interruzioni

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Limitazione della corrente di uscita	[A]	19,9
Caduta di tensione tra ingresso e uscita	[mV]	101
Capacità di carico per ogni uscita	[mF]	57
Capacità di carico totale	[mF]	57

Tempi di reazione

Ritardo di attivazione delle uscite	[ms]	270
Tempi di disattivazione con 2 x corrente nominale	[s]	1
Tempi di disattivazione in caso di cortocircuito	[ms]	5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95; (non condensante)
Grado di protezione		IP 20
Grado di sporco		2

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V 0,15...80 MHz
Resistenza a vibrazione	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Resistenza agli urti	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Dati meccanici

Peso	[g]	203
Dimensioni	[mm]	75 x 45 x 91
Materiali		PC

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	uscita sovraccarico	4 x LED, rosso
	Tensione di alimentazione	1 x LED, verde

Accessori

Fornitura	morsetti a vite:, per cavi di segnale
-----------	---------------------------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

, cavo di segnale: 0,25...1,5 mm²



Modulo fusibile per una corrente di alimentazione senza interruzioni

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, cavi di alimentazione: 0,25...6 mm²

Collegamento

