


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-M-V-E3



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Copertura fibre ottiche

[mm]

1200

OKF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

OOF

Copertura fibre ottiche

[mm]

400

OUF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Peso

[g]

95,5

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

E20492



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-M-V-E3

Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		metallo silicone
Accessori		
Fornitura		E20103
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo