




Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



sezione del quadro elettrico 91 x 43 mm



Caratteristiche del prodotto

Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
------------	------	----------------

Applicazione

Applicazione	visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso
--------------	--

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	50...60
Tensione di esercizio	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	100

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi analogici: 2; Numero delle uscite digitali: 4
------------------------------------	---

Ingressi

Numero degli ingressi analogici		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Ingresso analogico corrente	[mA]	0...20
Ingresso analogico tensione	[V]	-10...10
Risoluzione ingresso analogico		16 bit
Precisione ingresso analogico	[%]	0,1

Uscite

Numero delle uscite digitali	4
Resistente a sovraccarico	si

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 65
Grado di protezione morsetti		IP 20



Display multifunzione per il monitoraggio di segnali
standard analogici

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Dati meccanici		
Peso	[g]	350,5
Tipo di montaggio		sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	display a colori	Display LCD grafico, Touch screen
Collegamento elettrico		
Morsetti a vite:		
Collegamento		



NC non collegato