


E11745



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAK190MSS0005H19



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 63 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	8
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	1165
Dimensioni	[mm]	51 x 26 x 70
Materiali		PUR nero
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Coppia di serraggio	[Nm]	2
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 2 m/s
	cicli di piegatura	> 500000
	sollecitazione alla torsione	± 30 °/m
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E11745



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAK190MSS0005H19

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



E11745



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAK190MSS0005H19

Collegamento

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo