


## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0010H04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC109

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



## Applicazione

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
| Senza silicone | si                                             |

## Dati elettrici

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 250 AC / < 300 DC |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                   |

## Condizioni ambientali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
| Grado di protezione       | IP 68    |

## Dati meccanici

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Materiali       | PUR               |
| Materiale corpo | PUR               |
| Materiale dado  | ottone, nichelato |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|



## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0010H04STGH040MSS

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

