




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R6/2M



Applicazione		
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera	
Applicazione	Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche	
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF	
OIF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	240
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Peso	[g]	201
Versione sonda	ad angolo	
Diametro sonda	[mm]	6
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30; (per installazione fissa)
Disposizione fibre		
Materiali	Adattatore: PA	
Materiale fibra ottica	vetro	

E20339



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R6/2M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Accessori	
Fornitura	Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo