


E11002



Cavo di collegamento

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E11002



Cavo di collegamento

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

