


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R3/0.305M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

100

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Lunghezza totale

[mm]

305

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della
fibra ottica

alluminio

Materiale rivestimento della
fibra ottica

alluminio

E20391



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R3/0.305M

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo