



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E21103

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!


Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Copertura fibre ottiche

[mm]

250

OBF

Copertura fibre ottiche

[mm]

350

OO50

Copertura fibre ottiche

[mm]

750

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...60

Dati meccanici

Peso

[g]

0,047

Versione sonda

diritto



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Filettatura della sonda	M3
Lunghezza sonda [mm]	20
Lunghezza totale [mm]	2000
Raggio di piegatura minimo [mm]	3
Disposizione fibre	●
Diametro interno [mm]	1,2
Diametro fibra [mm]	613 x 0,06
Diametro esterno [mm]	2,2
Materiale fibra ottica	PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PE
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M3
	rondelle dentate: 4
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo