


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Caratteristiche del prodotto

Risoluzione dell'immagine [px] 680 x 480

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...32 DC

Corrente assorbita [mA] < 770

Protezione da sovratensione si

Campo di rilevamento

Risoluzione dell'immagine [px] 680 x 480

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...125
Umidità di immagazzinamento	[%]	< 75; (umidità relativa)
Durata di stoccaggio	[MON]	24
Grado di protezione		IP 67; (ISO 20653)

Test / Certificazioni

EMC	DIN EN 61000-6-4	ambienti industriali
	DIN EN 61000-6-2	ambienti industriali
Resistenza agli urti		50 g
Resistenza alle vibrazioni	Campo di frequenza 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Dati meccanici

Peso	[g]	1569,5
Materiali		Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316)

Accessori

Fornitura		Cappucci
-----------	--	----------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - ..C4

Connettore: 4 x M16; codifica: A



1	cavo coassiale segnale video
2	schermatura coassiale video GND
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Collegamento elettrico - INPUT


Connettore: 1 x M16; codifica: A



1	U+
2	0 V
3	Ingresso 1
4	Ingresso 2
5	Ingresso 3
6	Ingresso 4
7	non collegato
8	non collegato

Collegamento elettrico - OUTPUT

Connettore: 1 x M16; codifica: A



1	cavo coassiale segnale video
2	schermatura coassiale video GND
3	non collegato
4	non collegato