




Cavo di collegamento

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione	CAN-bus	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...80
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	1085
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 5 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.



Cavo di collegamento

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




Collegamento elettrico

Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 7,2 mm, schermato; intrecciato; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / intrecciato + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / intrecciato

Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 7,2 mm, schermato; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
 BU = blu
 RD = rosso
 WH = bianco
 screen = schermo

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

