




Giunto di accoppiamento per encoder

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 profondità der Klemmnabe

Dati meccanici		
Peso	[g]	32,2
Dimensioni	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiali		alluminio
Coppia di serraggio	[Nm]	coppia di serraggio viti: 80 Ncm
Diametro esterno D	[mm]	19
Diametro interno 1	[mm]	6
Diametro interno 2	[mm]	6
Profondità del mozzo di fissaggio	[mm]	6
Morsetto a vite	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Lunghezza	[mm]	22
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	8000
Max. spostamento assiale dell'albero	[mm]	± 0,4
Max. disallineamento radiale dell'albero	[mm]	± 0,25
Max. disallineamento angolare	[°]	± 3,5
Osservazioni		
Osservazioni	I valori indicati si intendono per accoppiamenti con i fori del mozzo di cui sopra ad una temperatura ambiente di 23°C.	
	I valori per disallineamento radiale, angolare e assiale sono valori massimi che non devono raggiungere contemporaneamente il massimo in caso di esercizio.	
Quantità	1 pezzo	