


Giunto di accoppiamento per encoder

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 profondità der Klemmnabe

Dati meccanici

Peso	[g]	18,4
Dimensioni	[mm]	Ø 19 / L = 28
Materiali		alluminio
Coppia di serraggio	[Nm]	coppia di serraggio viti: 120 Ncm
Diametro esterno D	[mm]	19
Diametro interno 1	[mm]	4
Diametro interno 2	[mm]	6
Profondità del mozzo di fissaggio	[mm]	6,5
Morsetto a vite	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lunghezza	[mm]	28
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	6000
Max. spostamento assiale dell'albero	[mm]	± 0,4
Max. disallineamento radiale dell'albero	[mm]	± 0,25
Max. disallineamento angolare	[°]	± 4,0

Osservazioni

Osservazioni	I valori indicati si intendono per accoppiamenti con i fori del mozzo di cui sopra ad una temperatura ambiente di 23°C. I valori per disallineamento radiale, angolare e assiale sono valori massimi che non devono raggiungere contemporaneamente il massimo in caso di esercizio.
Quantità	1 pezzo