E60121

Dèco di coppia d'azionamento eletricamente èolato

SPRING COUPLING 30-6-6-22



1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 profondità der Klemmnabe

Dati meccanici		
Peso	[g]	31,6
Dimensioni	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiali		alluminio; PA
Coppia di serraggio	[Nm]	coppia di serraggio viti: 120 Ncm
Diametro esterno D	[mm]	30
Diametro interno 1	[mm]	6
Diametro interno 2	[mm]	6
Profondità del mozzo di fissaggio	[mm]	7
Morsetto a vite	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lunghezza	[mm]	22
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	12000
Max. spostamento assiale dell'albero	[mm]	± 0,4
Max. disallineamento radiale dell'albero	[mm]	± 0,3
Max. disallineamento angolare	[°]	± 2,5

Osservazioni	
Osservazioni	I valori indicati si intendono per accoppiamenti con i fori del mozzo di cui sopra ad una temperatura ambiente di 23°C.
	I valori per disallineamento radiale, angolare e assiale sono valori massimi che non devono raggiungere contemporaneamente il massimo in caso di esercizio.
Quantità	1 pezzo