


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/1,2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

288

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Lunghezza totale

[mm]

1200

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della
fibra ottica

alluminio

Materiale rivestimento della
fibra ottica

PVC

E20581



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/1,2M

Accessori	
Fornitura	Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo