


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-E-V-E6R/2m



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OBF

Portata fibre ottiche

[mm]

60

OCF (High Power)

Portata fibre ottiche

[mm]

420

OO50

Portata fibre ottiche

[mm]

150

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dati meccanici

Peso

[g]

52

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

6

E20715



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-E-V-E6R/2m

Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	25
Disposizione fibre		⊙
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE
Accessori		
Fornitura		E20103
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo