


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 flessibile

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Copertura fibre ottiche

[mm]

200

OBF

Copertura fibre ottiche

[mm]

450

OCF (High Power)

Copertura fibre ottiche

[mm]

2780

OO50

Copertura fibre ottiche

[mm]

800

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dati meccanici

Peso

[g]

49,5

Versione sonda

flessibile

Lunghezza totale

[mm]

2000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

15

Disposizione fibre



Diametro interno

[mm]

1

Materiali

Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco

Materiale fibra ottica

PMMA

Materiale delle testine della
fibra ottica

1.4404 (AISI 316L)

Materiale rivestimento della
fibra ottica

PE

E20750



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M4
	rondelle dentate: 4
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica, E20600
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo