




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Applicazione		Raggio di curvatura piccolo
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF; OOF
OKF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	120
OOF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	400
OUF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	120
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Peso	[g]	56
Versione sonda		ad angolo
Diametro sonda	[mm]	3
Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	600

E20062



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3

Raggio di piegatura minimo [mm]	10
Disposizione fibre	●
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	E20104
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo