




Ripartitore a Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Applicazione		connessione logica OR
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]		4
Capacità di corrente totale [A]		4
Capacità di corrente totale (UL) [A]		3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-25...55
Umidità di immagazzinamento [%]		10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Ripartitore a Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Test / Certificazioni

Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2
	Numero file UL	E191684

Dati meccanici


Peso	[g]	33,9
Materiali	Corpo: PA senza alogeno; Guarnizione: EPDM	
Materiale corpo	PA, senza alogeno	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: PA, senza alogeno; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PA, senza alogeno; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm






Ripartitore a Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Collegamento



collegamento secondo IEC 61076-2-101