


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-18-A-A-R4

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OGF

OGF

Copertura fibre ottiche

[mm]

80

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Peso

[g]

0,074

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

600

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20; (per installazione fissa)

Disposizione fibre



Materiali

Adattatore: PPE

Materiale fibra ottica

vetro

E20390



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-18-A-A-R4

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Accessori	
Fornitura	E20103
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo