


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Raggio di curvatura piccolo

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Portata fibre ottiche

[mm]

10

OBF

Portata fibre ottiche

[mm]

10

OCF (High Power)

Portata fibre ottiche

[mm]

160

OO50

Portata fibre ottiche

[mm]

30

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...60

Dati meccanici

Peso

[g]

33,5

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M4


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Lunghezza sonda	[mm]	23
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	3
Disposizione fibre		⦿
Diametro interno	[mm]	0,5
Diametro fibra	[mm]	2x 217 x 0,06
Diametro esterno	[mm]	1
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE

Accessori

Fornitura	dadi esagonali: 2 x M4
	rondelle dentate: 2
	viti: 1 x M11
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------