


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-W-M6/0,6M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

35

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...150

Dati meccanici

Peso

[g]

58

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza sonda

[mm]

35

Lunghezza totale

[mm]

600

Raggio di piegatura minimo

[mm]

45

Disposizione fibre



Diametro interno

[mm]

1,6

Diametro fibra

[mm]

0,05

E21151



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-W-M6/0,6M

Diametro esterno	[mm]	5,4
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4571 (AISI 316Ti)
Materiale rivestimento della fibra ottica		metallo silicone
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo