


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-W-M6/5M



## Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

14

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...150

## Dati meccanici

Peso

[g]

278,5

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza sonda

[mm]

35

Lunghezza totale

[mm]

5000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

45

Disposizione fibre



Diametro interno

[mm]

1,6

Diametro fibra

[mm]

0,05

# E21155



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-W-M6/5M

|                                            |      |                     |
|--------------------------------------------|------|---------------------|
| Diametro esterno                           | [mm] | 5,4                 |
| Materiale fibra ottica                     |      | vetro               |
| Materiale delle testine della fibra ottica |      | 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Materiale rivestimento della fibra ottica  |      | metallo silicone    |
| <b>Osservazioni</b>                        |      |                     |
| Quantità                                   |      | 1 pezzo             |