


EVC503



Cavo per connessione a Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



A - cavo di ingresso grigio
C: cavo octavis nero
B -
C:



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Peso	[g]	64,7
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Materiale guarnizione		FKM
Numero ingressi ripartitori centrali		2
Idoneità della catena portacavi		si

EVC503




Cavo per connessione a Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni	
Note	Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore C
Collegamento



Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm






Cavo per connessione a Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Collegamento elettrico - Presa A

Cavo: 0,25 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1mm)

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato;
Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico - Presa B

Cavo: 0,25 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato;
Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

