



Cavo di collegamento

VDOGH40MSS0003H04STAH040MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	127,3
Dimensioni [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado	ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura > 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione ± 180 °/m

Cavo di collegamento

VDOGH40MSS0003H04STAH040MSS


Osservazioni

Quantità


1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

**Collegamento elettrico**Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Collegamento****Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm





Cavo di collegamento

VDOGH40MSS0003H04STAH040MSS

diagrammi e curve

curva per derating



Derating $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corrente [A]