
E2M232

Monitor con due ingressi video analogici

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Applicazione		
Applicazione		Monitor per max. 2 telecamere O2M2xx / O3M2xx
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; (± 10%)
Protezione da sovratensione		si
Corrente di alimentazione per telecamera	[mA]	2000; (± 10%)
Ingressi		
Ingresso video		1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Uscite		
Uscita analogica corrente	[mA]	...2000; (± 10%)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...125
Umidità di immagazzinamento	[%]	< 75; (umidità relativa)
Durata di stoccaggio	[MON]	24
Grado di protezione		IP 67

E2M232


Monitor con due ingressi video analogici

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti		15,3 G(rms) Campo di frequenza 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz
Dati meccanici		
Peso	[g]	1342,1
Materiali		Corpo: ABS nero; supporto: alluminio nero
Elementi di indicazione e comando		
Tipo di visualizzazione		display a colori
Dimensione display		7"
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Presa		

Cavo: 2 m

Connettore: 2 x M16; codifica: A




E2M232

Monitor con due ingressi video analogici

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Collegamento



RD:	L+
WH:	L-
BU:	attivare telecamera 1
BN:	attivare telecamera 2
WH/YE:	attivare telecamera 3
GY:	attivare telecamera 4 tachimetro
YE:	freno di stazionamento

1	cavo coassiale segnale video
2	schermatura coassiale video GND
3	U+
4	0 V