


E30430



Display IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Applicazione	visualizzazione di tutti i valori di processo di un sensore collegato

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 47
Min. resistenza di isolamento [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si

Software / Programmazione

Opzioni di parametrizzazione	indicazione, rappresentazione
------------------------------	-------------------------------

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Modo SIO	no	
Classe richiesta per porta master	A	
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	11,2	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	694

E30430



Display IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...80
Grado di protezione		IP 65; IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[anni]	397
Dati meccanici		
Peso	[g]	204
Materiali		1.4404 (AISI 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		display a colori 1,44", 128 x 128 pixel
		2 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura		Ripartitori:, E12481
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x M12; Contatti: dorato		