
EVC522

Cavo per connessione a Y

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...36 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...75
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	636
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Materiale guarnizione		FKM
Numero ingressi ripartitori centrali		2

EVC522

Cavo per connessione a Y

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm




EVC522

Cavo per connessione a Y

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS


Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm




EVC522

Cavo per connessione a Y

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

diagrammi e curve



Derating Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corrente [A]