


## Giunto di accoppiamento per encoder

COUPLING 19,2-4-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)  
2 profondità der Klemmnabe

## Dati meccanici

|                                          |         |                                  |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Peso                                     | [g]     | 14,8                             |
| Dimensioni                               | [mm]    | Ø 19 / L = 22                    |
| Materiali                                |         | alluminio                        |
| Coppia di serraggio                      | [Nm]    | coppia di serraggio viti: 80 Ncm |
| Diametro esterno D                       | [mm]    | 19                               |
| Diametro interno 1                       | [mm]    | 4                                |
| Diametro interno 2                       | [mm]    | 6                                |
| Profondità del mozzo di fissaggio        | [mm]    | 6                                |
| Morsetto a vite                          | [mm]    | M3 x 4 - ISO 4029 (4x)           |
| Lunghezza                                | [mm]    | 22                               |
| Max. velocità di rotazione meccanica     | [U/min] | 8000                             |
| Max. spostamento assiale dell'albero     | [mm]    | ± 0,4                            |
| Max. disallineamento radiale dell'albero | [mm]    | ± 0,25                           |
| Max. disallineamento angolare            | [°]     | ± 3,5                            |

## Osservazioni

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | <p>I valori indicati si intendono per accoppiamenti con i fori del mozzo di cui sopra ad una temperatura ambiente di 23°C.</p> <p>I valori per disallineamento radiale, angolare e assiale sono valori massimi che non devono raggiungere contemporaneamente il massimo in caso di esercizio.</p> |
| Quantità     | 1 pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |