


## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005A04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [V] | 10...30 DC |
|-----------------------|-----|------------|

## Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

## Dati meccanici

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiali | TPU |
|-----------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Materiale corpo | TPU |
|-----------------|-----|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Materiale dado | ottone, nichelato |
|----------------|-------------------|

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



# E70049



## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005A04STGH040MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

