




TAG RFID

ID-TAG/8.3X3.6/06



foro per montaggio: Ø 8,0 x 3,7 mm



Applicazione

Temperatura di esercizio (attivo)	[°C]	-40...85
Temperatura di picco (passivo)	[°C]	90

Dati elettrici

Frequenza operativa	[MHz]	13,56
Capacità di memoria	[bit]	896
Tipo di memoria		EEPROM
Tipo di chip		ICODE SLIX
Numero dei blocchi		28
Dimensione blocchi	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		100000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...90
Grado di protezione		IP 68

Test / Certificazioni

Certificazione apparecchiature radio		ISO 15693
--------------------------------------	--	-----------

Dati meccanici

Peso	[g]	3,75
Tipo di montaggio		alloggiamento a pressione; montaggio in metallo; montaggio in materiale non metallico
Dimensioni	[mm]	Ø 8,3 / L = 3,6
Materiali		Corpo: PPA GF30; resina epossidica

Osservazioni

Quantità		10 pezzo
----------	--	----------