




TAG RFID

ID-TAG/M5x16,5/06



1 TAG-Posizione mediana



Applicazione

Applicazione	Codifica di attrezzi portanti in sistemi di trasporto guidati
Temperatura di esercizio (attivo) [°C]	-25...85
Temperatura di picco (passivo) [°C]	90

Dati elettrici

Frequenza operativa [MHz]	13,56
Capacità di memoria [bit]	896
Tipo di memoria	EEPROM
Tipo di chip	Vigo
Numero dei blocchi	28
Dimensione blocchi [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
Standard RFID	ISO 15693
Max. cicli di lettura	illimitato
Max. cicli di scrittura	100000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Certificazione apparecchiature radio	ISO 15693	

Dati meccanici

Peso [g]	5,3
Corpo	Tipo filettato
Tipo di montaggio	montaggio su materiale non metallico; (avvitare ; Incollaggio su superficie)
Dimensioni [mm]	M5 / L = 16,5

E80347



TAG RFID

ID-TAG/M5x16,5/06

Definizione filettatura	M5
Materiali	PA nero

Osservazioni

Quantità	10 pezzo
----------	----------

Altri dati

distanza di lettura in caso di installazione su non metallo (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15