
EVC706

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSP0002H04



Applicazione			
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone		si	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC	
Classe di isolamento		II	
Capacità di corrente totale	[A]	4	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90	
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...90	
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Dati meccanici			
Peso	[g]	153,1	
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Materiali		Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado		ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 5 Mio.
		sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

EVC706

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSP0002H04

Osservazioni


Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco