




Ripartitore a Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2
	Numero file UL	E191684




Ripartitore a Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Dati meccanici		
Peso	[g]	33
Materiali	Corpo: PA senza alogeno; Guarnizione: EPDM	
Materiale corpo	PA, senza alogeno	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico - connettore		



Collegamento elettrico
Collegamento



collegamento secondo IEC 61076-2-101

Collegamento elettrico - Presa

EBF006



Ripartitore a Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; Corpo: PA, senza alogeno; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; Corpo: PA, senza alogeno; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm