



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Adatto alla verniciatura		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 DC
Classe di isolamento		II
Max. potenza di ingresso	[mW]	gruppo II: 1000; gruppo III: 1000
Capacità di corrente totale	[A]	1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Indicazioni per la temperatura ambiente		se utilizzato in zone potenzialmente esplosive: temperatura ambiente secondo etichetta
Grado di protezione		IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K)
Test / Certificazioni		
Certificazione		BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Marchio ATEX		Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
		Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D


Parametri di sicurezza		
Max. capacità intrinseca	[nF]	0,2
Max. induttività intrinseca	[μH]	4
Dati meccanici		
Peso	[g]	108,5
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Osservazioni		
Osservazioni	Per l'uso in zone potenzialmente esplosive sono valide condizioni specifiche per il funzionamento sicuro.	
	Seguire le indicazioni corrispondenti nelle istruzioni per l'uso (parte rilevante per la protezione antideflagrante).	
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, blu, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
 BN = marrone
 BU = blu
 GY = grigio
 WH = bianco