


EVC914



Cavo di collegamento

VSTGN040MSS0005K04STAN040MSS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi	
Modello	cavo Ethernet, codificato D	
Applicazione	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/ s; Applicazioni industriali / automazione industriale	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	30 AC / 60 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65; IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	371,9
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si

Cavo di collegamento

VSTGN040MSS0005K04STAN040MSS

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 3 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, verde, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

