

Cavo di collegamento

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione	CAN-bus	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	32 DC; (filì 4+5: 5 V)
Capacità di corrente totale	[A]	4; (filì 4+5: 0,05 A)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	231,85
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Materiale guarnizione		FKM
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Osservazioni	La resistenza di terminazione CAN-bus (120 Ω) è integrata nel connettore M12.	
Quantità	1 pezzo	

Cavo di collegamento

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8,4 mm, schermato; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

