


Convertitore PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



Applicazione

Particolarità	senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Adatto alla verniciatura	si

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	10
Tensione di esercizio	[V]	< 24 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	0,1

Uscite

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
---	-----	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Test / Certificazioni

MTTF	[anni]	17562
------	--------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	154,9
Dimensioni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali		Corpo: TPU nero; Guarnizione: FKM



Convertitore PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Materiale dado	ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni


Osservazioni	per sensori secondo IEC 60947-5-2 con funzione NO
Note	Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco