



## Cavo di collegamento

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS



### Applicazione

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità | senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione  | CAN-bus                                                                         |

### Dati elettrici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 30 AC / < 36 DC |
| Capacità di corrente totale [A] | 4                 |

### Condizioni ambientali

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80             |
| Grado di protezione       | IP 67; IP 68; IP 69K |

### Dati meccanici

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso [g]                        | 139,8                                                                               |
| Dimensioni [mm]                 | 14,5 x 14,5 x 48,5                                                                  |
| Materiale corpo                 | TPU                                                                                 |
| Materiale dado                  | ottone, nichelato                                                                   |
| Materiale guarnizione           | FKM                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | si                                                                                  |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile                                         |
|                                 | min. 10 x diametro del cavo                                                         |
|                                 | velocità di spostamento                                                             |
|                                 | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s² |
|                                 | cicli di piegatura                                                                  |
|                                 | > 5 Mio.                                                                            |
|                                 | sollecitazione alla torsione                                                        |
|                                 | ± 180 °/m                                                                           |



## Cavo di collegamento

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS


### Osservazioni

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8,4 mm, schermato; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

