


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSE0010C05



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione	CAN-bus	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	32 DC; (filì 4+5: 5 V)
Capacità di corrente totale	[A]	4; (filì 4+5: 0,05 A)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67; IP 68; IP 69K	
Dati meccanici		
Peso	[g]	983,8
Dimensioni	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Materiale corpo	TPU	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Materiale guarnizione	FKM	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Osservazioni	La resistenza di terminazione CAN-bus (120 Ω) è integrata nel connettore M12.	

EVC961



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSE0010C05

Quantità


1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8,4 mm, schermato; rosso / nero: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + bianco / blu: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + schermo: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :	nero
BU =		blu
RD =		rosso
WH =		bianco
screen =		schermo