




## Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040VAS00,5P04STAN040VAS



### Applicazione

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati;<br>cavo schermato; Idoneità della catena portacavi   |
| Modello        | cavo Ethernet, codificato D                                                                          |
| Applicazione   | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;<br>settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
| Senza silicone | si                                                                                                   |

### Dati elettrici

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tensione di esercizio [V]       | 30 AC / 60 DC |
| Classe di isolamento            | III           |
| Capacità di corrente totale [A] | 4             |

### Condizioni ambientali

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]        | -25...100                   |
| Temperatura ambiente mobile [°C] | 0...80                      |
| Grado di protezione              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Dati meccanici

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Peso [g]                        | 69,1               |
| Materiali                       | PP senza alogeno   |
| Materiale corpo                 | PP                 |
| Materiale dado                  | 1.4404 (AISI 316L) |
| Idoneità della catena portacavi | si                 |

## Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040VAS00,5P04STAN040VAS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 15 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

### Osservazioni

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico - Versione ad angolo

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



### Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Versione diritta

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

