

EVF565



Connettore femmina a cablare

SDOGH040VASFKPG



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	40,1
Materiale corpo		PA 6.6
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione		EPDM

EVF565



Connettore femmina a cablare

SDOGH040VASFKPG

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico


Morsetti a vite: 0,25...1 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte!



Collegamento



BK
BN
BU
WH

Colori dei fili conduttori
nero
marrone
blu
bianco
Colori secondo DIN EN 60947-5-2