

EVF014



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050VAS0010P05



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Capacità di corrente totale (UL)	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura ambiente mobile	[°C]	0...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...65 °C
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVF014



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH050VAS0010P05

Dati meccanici		
Peso	[g]	367,1
Dimensioni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM	
Materiale corpo	PP	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico	
Cavo: 10 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Collegamento elettrico - Presa	
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm	



Collegamento	
--------------	--

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Colori dei fili conduttori :	
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco