

## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050VAS0005L05



## Applicazione

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione   | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare                             |
| Senza silicone | si                                                                               |

## Dati elettrici

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]            | < 30 AC / < 36 DC |
| Classe di isolamento                 | III               |
| Capacità di corrente totale [A]      | 4                 |
| Capacità di corrente totale (UL) [A] | 3                 |

## Condizioni ambientali

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                      | -25...100                   |
| Indicazioni per la temperatura ambiente        | cULus: ...50                |
| Temperatura ambiente mobile [°C]               | 5...100                     |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso | cULus: ...50                |
| Grado di protezione                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dati meccanici

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Peso [g]                        | 250,9                                   |
| Dimensioni [mm]                 | 15,5 x 15,5 x 45                        |
| Materiali                       | Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM |
| Materiale dado                  | 1.4404 (AISI 316L)                      |
| Idoneità della catena portacavi | si                                      |



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050VAS0005L05

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

### Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5,2 mm, schermato; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



### Collegamento



|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BK = | nero                         |
| BN = | marrone                      |
| BU = | blu                          |
| GY = | grigio                       |
| WH = | bianco                       |



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050VAS0005L05

### diagrammi e curve

curva di attenuazione



x Frequenza (MHz)

y Attenuazione (dB)

secondo DIN EN 60512-23-3