


EVF332



Cavo per connessione a Y

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente mobile	[°C]	5...100
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Ta	65 °C
Dati meccanici		
Peso	[g]	100
Materiale corpo		PP
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)

**Cavo per connessione a Y**

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS


Materiale guarnizione	EPDM	
Numero ingressi ripartitori centrali	2	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettricoCavo: 1 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato;
Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

**Collegamento elettrico - connettore**

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm





Cavo per connessione a Y

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS

Collegamento

