




Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040VAS0005E04



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...50
Temperatura ambiente mobile	[°C]	5...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...50
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	192



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040VAS0005E04

Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiali		Corpo: PVC arancione
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco